

GD6L15

動作確認チェックシート
(ポータブルドラフトチャンバー)

検査日	2024年 11月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
型式	MD-1	電源電圧	単相100V 35W		
メーカー名	井内盛栄堂	周波数	50/60Hz		
機械Ser.No	0366	概寸(WxDxH)	35x33x27cm		
製造年月	不明(推定2000年頃)	最大風量	1.85m ³ /min		

チェック項目	主 な 確 認 内 容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1. 内蔵して使用するフィルターは取り付けしていないので、消臭や除塵などの機能はない。

「確認事項」

- (1) 電源スイッチの ON/OFF ○. K
(2) ファンの ON/OFF ○. K
(3) 動作灯の ON/OFF ○. K
(4) 空気の吸引機能 ○. K



動作灯の点灯



フィルターの取り付けスペースは何もない

取扱説明書(なし)

修理・改造履歴

年 月 日	修理・改造記録	作業者

入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[1.0 H] ○. K	
検査担当者[小林 隆志]		中野
ユーザー名【 】	出荷日 年 月 日	