

管理番号

M70346

動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	電子秤	電源電圧	AC115-230V	外寸	W280 D480 H135mm
型式	XS32001L/A	電源周波数	50/60Hz	重量	11.08kg
メーカー名	メトラ・トレード	ひょう量	32100g		
機械Ser.No	B103103873	目量	0.1g		
製造年月	2011年	計量皿寸法	360×280mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

◎外観確認 ○割れ、破損、欠品等無いこと 確認OK

◎表示類 ○画面表示確認 OK

○MENU表示、数値表示、タッチパネル操作等の確認 OK

◎計量動作確認 ○キャリブレーション(内臓分銅)での自動調整機能動作 確認OK

○繰返し性テスト[同じ分銅(10000g)で10回計量し誤差を確認] 確認OK

○直線性テスト(無荷重、中間、最大秤量の6点を計量) 確認OK

○指定ポイントでの計測(5カ所の測定ポイントで誤差を測定) 確認OK

*動作確認時の画像は別紙参照

繰返し性テスト

分銅 10000gを使用

回数	測定値(g)
1回目	9999.9
2回目	9999.8
3回目	10000.0
4回目	10000.0
5回目	10000.0
6回目	10000.0
7回目	10000.0
8回目	10000.0
9回目	10000.0
10回目	10000.0

最大誤差 0.2g

直線性テスト


	分銅(g)	測定値(g)
無荷重	0	0.0
	5000	4999.9
	10000	10000.0
	20000	19999.6
	30000	29999.4
最大秤量	32100	32099.4

指定ポイントでの計測

10000gの分銅で確認

指定場所	測定値(g)
①	10000.0
②	9999.9
③	9999.9
④	9999.8
⑤	9999.9

最大誤差 0.2g



取扱説明書(無)


修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2026年1月7日	繰返し性、直線性、四隅誤差、動作OK	速 藤
Shirasagi入力 動作(OK) 作業工数[3.0 H] 担当者[小俣] ユーザー名[]		[責任者] 中野
(備考欄コメント)		
出荷日 年 月 日		


動作確認チェックシート(別紙1)

電源投入後動作画面


0.0000gを表示



5000gの分銅を乗せた時の表示



10000gの分銅を乗せた時の表示



電源投入後動作画面

20000gの分銅を乗せた時の表示



30000gの分銅を乗せた時の表示



32100gの分銅を乗せた時の表示

