

管理番号

N90231

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	セブンマルチ	定格入力電圧	DC9V 7W	付属品	電極スタンド
型式	—	ACアダプター	AC100V 50/60HZ	モジュール	導電率モジュール
メーカー名	メトラー・トレド	出力端子	RS232シリアル	電極	inLab 710
機械Ser,No	1231135516				
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 外観:問題なし

2, SW類:問題なし

3, 動作:①校正に使用する イオン濃度既知の標準液なく校正未実施のため、参考とする。


②測定は、水道水・純水・食塩水5%(塩5g:純水95g)を使用し測定した。

③水道水(100~200 μ S/cm近辺)純水(0.05~1 μ S/cm近辺)食塩水5%(約83.7ms/cm)

測定結果よりほぼ出ているが、電極の年数が経過していると思われるので、校正を推奨します。

測定結果

	導電率	TDS	抵抗値	塩分濃度
水道水	74.8 μ S/cm	0.04psu	1.37E+04 Ω ・cm	36.4mg/L
純水	1.302 μ S/cm	0.01psu	7.83E+05 Ω ・cm	0.65mg/L
食塩水	77.8ms/cm	53.46psu	1.30E+01 Ω ・cm	38.4g/L



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [2.5H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

