

管理番号

O60776


動作確認チェックシート

検査日	2024年10月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	パーティクルカウンター	電源電圧：専用ACアダプター			
型式	3950	粒径区分：2 粒径(0.1、0.3 μm)			
メーカー名	カノマックス	最大可測濃度：10,000,000個/ m^3			
機械Ser.No	691760	計測方式	光散乱	定格流量	2.83L/min
製造年月	年 月	重量	約3.4Kg	外寸	W150D228H163

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■ 外観・・・異常無し



■ 動作確認

確認環境 ASONEクリーンベンチ(CTW-900UVAX)使用
クリーンベンチ内にて吹き出し面より100mm下の位置で測定

・測定条件

count (計測した積算個数)にて1分間

6回繰り返し測定



	1回目	2回目	3回目
0.1 μm	17	6	12
0.3 μm	0	0	0
	4回目	5回目	6回目
0.1 μm	9	8	13
0.3 μm	0	0	0

■ 通電確認

・画面表示 異常無し

・タッチパネル各設定操作 異常無し

■ 付属品

・専用ACアダプター

・ゼロフィルター

・タイゴンチューブ(1m)

・USBケーブル

・ソフトウェアCD(Windows 10)

・測定条件

/m³ (1立方メートル当たりの個数)にて1分間

6回繰り返し測定



	1回目	2回目	3回目
0.1 μm	2,825	4,237	7,416
0.3 μm	0	0	0
	4回目	5回目	6回目
0.1 μm	6,003	2,118	3,178
0.3 μm	0	0	0

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[6H]

(備考欄コメント)

※校正をお勧め致します。

[責任者]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日



ASKINDEX