

Q30526

動作確認チェックシート

検査日	2026年4月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	排気セット(ロータリーポンプ)	電源・電圧	3相 200V	冷却法	空冷/水冷
型式	D-950DK/PMB003CM	周波数	50・60 Hz	電流値	7 / 3.3A
メーカー名	アルバック	吸気口	VG50	排気速度	760・928L/min
機械Ser,No	A07B-01120/1-00241	排気口	TMX-2	排気速度	4600・5500L/min
製造年月	—	モーター出力	1.5KW/0.75KW	重量	70/48kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 動作シール	動作確認シールは貼ったか。	○



・D-950DK : 3.7Pa

・セット到達圧力 : 2.5×10^{-1} Pa

・D-950DK 電流値 : 3.72A



・PMB003CM 電流値 : 1.81A

・暖気運転60分後、再起動 ➡ 60秒経過後の到達圧力です。

・起動中、異音等は有りませんでした。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2026年4月2日	RP / MBPオイル交換実施	立野

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

